

# Perde geiş rakoru (abuk baėlantılı) QSS-5/8T-U

Ürün numarası: 190601

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Deėer
Büyükölük	Standart
Nominal genişlik	11,3 mm
Montaj pozisyonu	istenildiėi gibi
Tank büyükölüėü	1
Tasarım yapısı	İtme/ekme prensibi
alıřma basıncı tüm sıcaklık aralıėı	-0,95 ... 10 bar
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınlı hava [7:-:-]
alıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaėlamalı operasyon mümkün
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
evre sıcaklıėı	-10 ... 60 °C
Ürün aėırlıėı	146,5 g
Pnömatik baėlantı 1	5/8" hortum dıř apı için
Pnömatik baėlantı 2	5/8" hortum dıř apı için
özme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Pirin Nikel kaplı
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlıėı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik