

Otomatik bağlantı rakoru

QSM-1/8-3/16-I-U

Ürün numarası: 190689

FESTO

İçerisi altgen soketli erkek dış.

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Büyüklik | Mini |
| Nominal genişlik | 2,9 mm |
| Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi | kaplama |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Tank büyüklüğü | 1 |
| Tasarım yapısı | İtme/çekme prensibi |
| Operating pressure complete temperature range | -0,95 ... 10 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Müsaade edilebilirlik | Germanischer Lloyd |
| Max. Sıkma torku | 8 Nm |
| Ürün ağırlığı | 8,1 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | NPT1/8-27 |
| Pnömatik bağlantı 2 | Dış çap 3/16" hortum için |
| Çözme halkasının rengi | gri |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Gövde için malzeme bilgisi | Pirinç Nikel kaplı |
| Çözme halkası için malzeme bilgisi | POM |
| Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi | NBR |
| Malzeme bilgisi, hortum kilitleme segmanı | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |