


Kendinden kapanan otomatik bağlantı rakoru

QSK-1/8-5/16-U

Ürün numarası: 190711

FESTO

dış altıgen erkek dış.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	3,4 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tank büyüklüğü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	8 Nm
Ürün ağırlığı	22,5 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış ölçüsü 1/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	Dış çap 5/16" hortum için
Çözme halkasının rengi	grı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Pirinç Nikel kaplı
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik