


L diřli baęlantı

QSMKL-10-32-UNF-1/8-U

Ürün numarası: 190737

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Deęer |
|--|---|
| Büyükölük | Mini |
| Nominal genişlik | 1,4 mm |
| Vıdali saplamadaki sızdırmazlık tipi | Sızdırmazlık halkası |
| Montaj pozisyonu | istenildięi gibi |
| Tank büyükölüğü | 1 |
| Tasarım yapısı | İtme/çekme prensibi |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı | -0,95 ... 10 bar |
| Denizcilik sınıflandırması | Bkz. sertifika |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yaęlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Max. Sıkma torku | 1,5 Nm |
| Ürün ağırlığı | 13 g |
| Pnömatik baęlantı 1 | 10-32 UNF-2A |
| Pnömatik baęlantı 2 | Dış çap 1/8" hortum için |
| Çözme halkasının rengi | gri |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | PBT |
| Malzeme, sökme halkası | POM |
| Malzeme, hortum sızdırmazlığı | NBR |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |