


L diřli baęlantı

QSLV-1/8-1/4-I-U

Ürün numarası: 190755

FESTO

360° yönlendirilebilir, ii altıgen dıř dıř.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	3 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Tasarım	L řekli
Tank büyükükü	1
Tasarım yapısı	İtme/ekme prensibi
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	-0,095 ... 1 MPa
alıřma basıncı tüm sıcaklık aralıęı	-0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	-13,775 ... 145 psi
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınlı hava [7:-:-]
alıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
evre sıcaklıęı	-10 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	8 Nm
Ürün aęırlıęı	15 g
Baęlantı řekli	Alyan anahtarı 3/16
Pnömatik baęlantı 1	Erkek dıř ölçüsü 1/8 NPT
Pnömatik baęlantı 2	Dıř ap 1/4" hortum için
Ortam sıcaklıęı Fahrenheit	14 ... 140 °F
özme halkasının rengi	grı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlıęı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik