


L diřli baęlantı

QSLV-1/2-1/2-I-U

Ürün numarası: 190763

FESTO

360° yönlendirilebilir, içi altıgen dış diř.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	6,4 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Tasarım	L řekli
Tank büyükükü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	-0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralıęı	-0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	-13,775 ... 145 psi
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklıęı	-10 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	30 Nm
Ürün aęırlıęı	83 g
Baęlantı řekli	Alyan anahtarı 1/2
Pnömatik baęlantı 1	Erkek diř ölçüsü 1/2 NPT
Pnömatik baęlantı 2	Dış çap 1/2" hortum için
Ortam sıcaklıęı Fahrenheit	14 ... 140 °F
Çözme halkasının rengi	grİ
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlıęı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik