


L diřli baęlantı

QSLV-1/2-5/8-I-U

Ürün numarası: 190764

FESTO

360° yönlendirilebilir, ii altıgen dıř dıř.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	9,9 mm
Vıdalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Tank büyüküküğü	1
Tasarım yapısı	İtme/ekme prensibi
alıřma basıncı tüm sıcaklık aralıęı	-0,95 ... 10 bar
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınlı hava [7:-:-]
alıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
evre sıcaklıęı	-10 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	30 Nm
Ürün aęırlıęı	105 g
Pnömatik baęlantı 1	Erkek dıř ölçüsü 1/2 NPT
Pnömatik baęlantı 2	5/8" hortum dıř apı için
özme halkasının rengi	grı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlıęı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik