

Çek valf HA-1/8-QSM-3/16-U

Ürün numarası: 190849

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|--|
| Valf fonksiyonu | Geri dönüş fonksiyonu |
| Pnömatik bağlantı 1 | 1/8 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | QS-3/16 |
| Montaj türü | vidalanabilir |
| Standart anma debisi | 238 l/min |
| Çalışma basıncı | -1 Bar...10 Bar |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| Gövde malzemesi | Pirinç |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| Min. fark basıncı açma | 0.1 Bar |
| Min. fark basıncı kapama | 0.2 Bar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Ürün ağırlığı | 13 Gram |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |