


Çek valf HA-3/8-QS-3/8-U

Ürün numarası: 190855

FESTO

Erkek dışten QS fiş konnektörüne doğru debi miktarı.
Bu tip vakum için uygundur



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Çek valf fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	3/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	QS-3/8
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Standart nominal debi	1.700 l/min
Çalışma basıncı	-1 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	Pirinç
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Min. diferansiyel basınç, açma	0,1 bar
Min. diferansiyel basınç, kapama	0,2 bar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	48 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun