


# Çek valf HB-10-32-UNF-QSM-5/32-U

Ürün numarası: 190857

FESTO

QS fiş konnektöründen erkek dişe doğru debi miktarı.  
Bu tip vakum için uygundur



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Çek valf fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-5/32
Pnömatik bağlantı 2	10-32 UNF-2A
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Standart nominal debi	145 l/min
Çalışma basıncı	-1 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	Pirinç
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Min. diferansiyel basınç, açma	0,1 bar
Min. diferansiyel basınç, kapama	0,2 bar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ürün ağırlığı	7,2 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun