



Fark basıncı regülasyon valfi

LRL-1/4-NPT-QS-3/16-U

Ürün numarası: 190908
Üretimden kalkacak ürün

Manometresiz, erkek dişli ve QS fiş konnektörlü
İmalattan kalkan tip. 2023'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için
destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ayar fonksiyonu	Fark basıncı sabit
Pnömatik bağlantı 1	1/4 NPT
Pnömatik bağlantı 2	QS-3/16
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Besleme basıncı 1 MPa	0 ... 0,9 MPa
Giriş basıncı	0 ... 9 bar
Besleme basıncı 1 psi	0 ... 130,5 psi
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	PBT-kuvvetlendirilmiş
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	36,5 g
Malzeme, vida dişli tapa	Pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun