



Fark basıncı regülasyon valfi

LRL-3/8-NPT-QS-1/2-U

Ürün numarası: 190914
Üretimden kalkacak ürün

Manometresiz, erkek dişli ve QS fiş konnektörlü
İmalattan kalkan tip. 2023'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için
destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Ayar fonksiyonu | Fark basıncı sabit |
| Pnömatik bağlantı 1 | 3/8 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | QS-1/2 |
| Bağlantı şekli | vidalanabilir |
| Besleme basıncı 1 MPa | 0 ... 0,9 MPa |
| Giriş basıncı | 0 ... 9 bar |
| Besleme basıncı 1 psi | 0 ... 130,5 psi |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Malzeme, muhafaza | PBT-kuvvetlendirilmiş |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ürün ağırlığı | 73 g |
| Malzeme, vida dişli tapa | Pirinç |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |