



Basınç regülatörü LR-10-32-UNF-QS-1/4-U

Ürün numarası: 190926
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2021'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit
Pnömatik bağlantı 1	10-32 UNF-2A
Pnömatik bağlantı 2	QS-1/4
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Giriş basıncı	0 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	PBT-kuvvetlendirilmiş
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	17 g
Malzeme, vida dişli tapa	Pirinç