


Manometre MA-15-10-QS-5/32-U

Ürün numarası: 190934

FESTO

Bar cinsinden gösterge ünitesi.

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Gösterge aralığı [bar] | 0 ... 10 bar |
| Uygun olduğu standart | EN 837-1 |
| Manometre çapı | 15 |
| Tasarım yapısı | Mekanizma ölçmeyen burdon borusu manometresi |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme |
| Kullanım havası | Asal gazlar Nötr sıvılar |
| Çalışma basıncı | 0 ... 10 bar |
| Değişken yük faktörü | 0,66 |
| Ölçme hassasiyeti sınıfı | 5 |
| Koruma sınıfı | IP53 |
| Kullanım havası sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Bağlantının yönü | Arka tarafı merkezli |
| Pnömatik bağlantı | QS-5/32 |
| Ortamla temas eden malzemeler | Pirinç |
| Malzeme bilgisi, vidalı saplama | Pirinç |
| Gövde için malzeme bilgisi | Çelik |
| Pencere camı malzeme bilgisi | PC |
| Renkli gövde | Siyah |
| Ürün ağırlığı | 10 g |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Oksijen yok Asetilen yok |