


Vakum vantuzu ESV-20-SNA

Ürün numarası: 190983

FESTO

Yedek parça, kolay değiştirilebilir.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Vantuz çapı | 20 mm |
| Vantuz hacmi | 0,318 cm ³ |
| Bağlantının yönü | üstte |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Özel karakteristikler | Antistatik |
| Emme vantuzu şekli | yuvarlak düz |
| Mpa işletim basıncı | -95 ... 0 kPa |
| Çalışma basıncı | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Nominal çalışma basıncı | -70 kPa -0,7 bar |
| Nominal çalışma basıncı (psi) | -10,15 psi |
| Üst yüz direnci | $\leq 0,000$ MOhm |
| Kullanım havası | ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7::-:] |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-A1-L |
| Gıdalar için güvenli | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 70 °C |
| Nominal işletme basıncında tutma kuvveti | 16,3 N |
| Ürün ağırlığı | 1,6 g |
| Renk | siyah / beyaz nokta |
| Shore sertliği | 50 +/- 5 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, vantuz | BR |