


# Vakum vantuzu ESV-40-SU

Ürün numarası: 190990

FESTO

Yedek parça, kolay değiştirilebilir.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Min. İş parçası yarıçapı                 | 230 mm   |
| Vantuz çapı                              | 40 mm  |
| Vantuz hacmi                             | 1,566 cm <sup>3</sup>                              |
| Bağlantının yönü                         | üstte  |
| Montaj pozisyonu                         | istenildiği gibi                                   |
| Emme vantuzu şekli                       | yuvarlak düz                                       |
| Mpa işletim basıncı                      | -95 ... 0 kPa                                      |
| Çalışma basıncı                          | -0,95 ... 0 bar<br>-13,775 ... 0 psi               |
| Nominal çalışma basıncı                  | -70 kPa<br>-0,7 bar                                |
| Nominal çalışma basıncı (psi)            | -10,15 psi   |
| Kullanım havası                          | ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-] |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364 Zon III                                  |
| Gıdalar için güvenli                     | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın              |
| Çevre sıcaklığı                          | -20 ... 60 °C                                      |
| Nominal işletme basıncında tutma kuvveti | 69,6 N   |
| Ürün ağırlığı                            | 7,4 g  |
| Renk                                     | mavi   |
| Shore sertliği                           | 60 +/- 5   |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun                                       |
| Malzeme, vantuz                          | PUR  |