


# Vakum vantuzu ESV-60-SF

Ürün numarası: 191002

FESTO

Yedek parça, kolay değiştirilebilir.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Min. İş parçası radyusu                  | 350 mm   |
| Vantuz çapı                              | 60 mm  |
| Vantuz hacmi                             | 3,953 cm <sup>3</sup>                              |
| Bağlantının yönü                         | üstte  |
| Montaj pozisyonu                         | istenildiği gibi                                   |
| Emme vantuzu şekli                       | yuvarlak düz                                       |
| Mpa işletim basıncı                      | -95 ... 0 kPa                                      |
| Çalışma basıncı                          | -0,95 ... 0 bar<br>-13,775 ... 0 psi               |
| Nominal çalışma basıncı                  | -70 kPa<br>-0,7 bar                                |
| Nominal çalışma basıncı (psi)            | -10,15 psi   |
| Kullanım havası                          | ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7::-:] |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-A1-L                                     |
| Gıdalar için güvenli                     | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın              |
| Çevre sıcaklığı                          | -10 ... 200 °C                                     |
| Nominal işletme basıncında tutma kuvveti | 166,1 N  |
| Ürün ağırlığı                            | 22 g   |
| Renk                                     | gri  |
| Shore sertliği                           | 60 +/- 5   |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun                                       |
| Malzeme, vantuz                          | FPM  |