



# Vakum vantuzu ESV-80-SS

Ürün numarası: 191005

FESTO

Yedek parça, kolay değiştirilebilir.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Min. İş parçası radyusu	400 mm
Vantuz çapı	80 mm
Vantuz hacmi	19,312 cm <sup>3</sup>
Bağlantının yönü	üstte
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Emme vantuzu şekli	yuvarlak düz
Mpa işletim basıncı	-95 ... 0 kPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0,7 bar
Nominal çalışma basıncı (psi)	-10,15 psi
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7::-:]
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-30 ... 180 °C
Nominal işletme basıncında tutma kuvveti	309,7 N
Ürün ağırlığı	33 g
Renk	saydam
Shore sertliği	50 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	VMQ (silikon)