


Vakum vantuzu ESV-50-BN

Ürün numarası: 191063

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatorü	11 mm
Min. iş parçası yarıçapı	150 mm
Vantuz çapı	50 mm
Vantuz hacmi	14.23 cm ³
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz biçimi	1,5'lu yuvarlak körük
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 Bar...0 Bar -13.775 000032...0 000032
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 Bar -10.15 000032
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7::-:] dayalı atmosferik hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-10 °C...70 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	72.6 N
Ürün ağırlığı	13.9 Gram
Renk	siyah
Shore sertliği	50 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	NBR