


# Vakum vantuzu ESV-80-BU

Ürün numarası: 191067

FESTO

Yedek parça, kolay değiştirilebilir.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatorü	10 mm
Min. İş parçası radyusu	430 mm
Vantuz çapı	80 mm
Vantuz hacmi	63,9 cm <sup>3</sup>
Bağlantının yönü	üstte
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Emme vantuzu şekli	Yuvarlak, körikler 1.5 sarım
Mpa işletim basıncı	-95 ... 0 kPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0,7 bar
Nominal çalışma basıncı (psi)	-10,15 psi
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7::-:]
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Nominal işletme basıncında tutma kuvveti	213,6 N
Ürün ağırlığı	39 g
Renk	mavi
Shore sertliği	60 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	PUR