


Arabirim CAMC-F-PN

Ürün numarası: 1911916

FESTO

Fieldbus arayüzü için geçmeli kart.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler W x L x H	19 mm x 90 mm x 65 mm
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Relatif hava nemi	5 - 95 % yoğunlaşmayan
Koruma sınıfı	IP20 monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	75 g
Bağlantı şekli	CMMP-AS...-M3 için geçmeli modül
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Protokol	PROFINET
İletişim profili	FHPP
Veri iletim hızı	10/100 Mbit/s (Full/Half)
Topolojiler	Yıldız Halka Hat
Medya yedeği	MRP
IP adresi atama	FCT DCP
Fieldbus arabirimi	2x RJ45 soket
Minimum çevrim süresi	1 ms
LED göstergeler	Bus hatası Ethernet iletişimi faaliyeti Ethernet kablosu denetimi Sistem hatası
Konfigurasyon desteği	GSDML
Parametreleri konfigure etmek	FCT
Ek fonksiyonlar	Conformance Class B DCP IRT uyumlu LLDP MRP PROFenergy Realtime Class 1 SNMP