


# Arabirim CAMC-F-EP

Ürün numarası: 1911917

FESTO

Fieldbus arayüzü için geçmeli kart.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler W x L x H	19 mm x 90 mm x 65 mm
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Relatif hava nemi	5 - 95 % yoğunlaşmayan
Koruma sınıfı	IP20 monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	75 g
Bağlantı şekli	CMMP-AS...-M3 için geçmeli modül
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Protokol	EtherNet/IP
İletişim profili	FHPP
Veri iletim hızı	10/100 Mbit/s (Full/Half)
Topolojiler	Yıldız Halka Hat
Medya yedeği	DLR
IP adresi atama	FCT DHCP BOOTP DIP-anahtarı
Fieldbus arabirimi	2x RJ45 soket
Minimum çevrim süresi	1 ms
LED göstergeler	Ethernet iletişimi faaliyeti Ethernet kablosu denetimi Modül durumu Ağ durumu
Konfigurasyon desteği	EDS
Parametreleri konfigure etmek	FCT
Ek fonksiyonlar	AddressConflictDetection (ACD) Integrated Switch