



Darbe emici YSRW-8-14

Ürün numarası: 191194

FESTO

kendinden ayarlamalı, progresif karakteristik eğrili.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	8
Strok	14 mm
Yastıklama	kendinden ayarlı Yumuak karakteristik
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Konum algılama	No
Max. Darbe hızı	3 m/s
Geriye dönme süresi kısa	0,2 s
Geriye dönme süresi uzun	1 s
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Yastıklama boyu	14 mm
Max. Dayama kuvveti	500 N
Strok başına max.enerji emme değeri	4 J
Saat başına max.enerji emme değeri	21.000 J
Max. Geriye kalan enerji	0,02 J
Geriye döme kuvveti	2,5 N
Ürün ağırlığı	34 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı çelik
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı çelik