



Darbe emici YSRW-10-17

Ürün numarası: 191195

FESTO

kendinden ayarlamalı, progresif karakteristik eğrili.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	10
Strok	17 mm
Yastıklama	kendinden ayarlı Yumuak karakteristik
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Konum algılama	No
Max. Darbe hızı	3 m/s
Geriye dönme süresi kısa	0,2 s
Geriye dönme süresi uzun	1 s
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Yastıklama boyu	17 mm
Max. Dayama kuvveti	700 N
Strok başına max.enerji emme değeri	8 J
Saat başına max.enerji emme değeri	30.000 J
Max. Geriye kalan enerji	0,03 J
Geriye döme kuvveti	3,5 N
Ürün ağırlığı	54 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	çelik, galvanizli
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımli çelik