


Vakum filtresi ESF-3

Ürün numarası: 191202

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Filtreasyon derecesi	10 µm
Çalışma basıncı	-0,95 ... 4 bar
Vakumda debi = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	100 l/min
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	9 g
Bağlantı şekli	erkek dişli Vakum portu üzerinden
Pnömatik bağlantı	M4
Vakum bağlantısı	M4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, filtre	PVF
Malzeme, muhafaza	Alüminyum Nikel kaplı pirinç