


# Vakum filtresi ESF-4A

Ürün numarası: 191203

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Filtre hassasiyeti	10 µm
Çalışma basıncı	-0.95 Bar...4 Bar
Negatif basınçta akış = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	260 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	19 Gram
Montaj türü	Erkek diş ile vakum bağlantısı üzerinden
Pnömatik bağlantı	M6
Vakum portu	M6
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Filtre malzemesi	PVF
Gövde malzemesi	Alüminyum Pirinç, nikel kaplı