

Açı kompanzatorü ESWA-4

Ürün numarası: 191206

FESTO

Rulmanlı eklem, dönme açısı 15°



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Açı dengelemesi +/-	15 deg
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Bilyalı mafsalsal
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükklük 4
Çalışma basıncı	-0,95 ... 4 bar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	19 g
Bağlantı şekli	erkek dişli
Vantuz bağlantısı	M6
Pnömatik bağlantı	M6
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum Nikel kaplı pirinç