



Pnömatik aktüatörlü küresel vana

VZBC-80-FF-16-22-F07-V4V4T-PP180-R-90-C

Ürün numarası: 1913373

FESTO

Paslanmaz çelik çift etkili DAPS tarihik ile, 2/2 yollu, nominal çap DN80,
PN16, DIN 1092-1.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	2- Yollu-küresel vana Döner tarihik elemanı
Tetikleme şekli	pnomatik
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Bağlantı şekli	Hat döseme
Proses valfinin bağlantısı	Vida bağlantılı halka gövde
Anahtarlama konum göstergesi	Kanal yönü = akış yönü
Nominal çap DN	80
Çalışma basıncı	6 ... 8,4 bar
Proses valfinin nominal basıncı	16
Ortam	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-] Asal gazlar Su (su buharı yok) Nötr sıvılar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gereklidir)
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 200 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Debi miktarı Kv	905 m3/h
Maks. yüzey sıcaklığı düzeni	TX
Patlama grubu düzeni	IIC, IIIC
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Gövde için malzeme numarası	1.4408
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	PTFE PTFE takviyeli
Malzeme, bilya	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Bilya için malzeme numarası	1.4408
Malzeme, mil	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Şaft için malzeme numarası	1.4401
Ürün ağırlığı	18.700 g
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	-10°C <= Ta <= +60°C
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma