

# Lambalı sızdırmazlık elemanı MF-LD-12-24DC

Ürün numarası: 19143

FESTO

MSFG, MSFW bobinler için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Anahtarlama konum göstergesi	LED
Bağlantı şekli	Merkezi M3 vida ile bobinli valf üzerine
Ürün ağırlığı	1,6 g
Elektriksel bağlantı	Bağlantı şeması, şekil B, EN 175301 803 uyarınca Kare yapı, MSF
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 ... 24 V
Topraklama bağlantısı	Temin edilebilir
Nominal güç, ışıklı conta	0,05 W
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-25 ... 85 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza	TPE-U(PU)
Renk	saydam