

Lambalı sızdırmazlık elemanı MF-LD-230AC

Ürün numarası: 19144

FESTO

MSFG, MSFW bobinler için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Anahtarlama konum göstergesi	LED
Bağlantı şekli	Merkezi M3 vida ile bobinli valf üzerine
Ürün ağırlığı	1,6 g
Elektriksel bağlantı	Bağlantı şeması, şekil B, EN 175301 803 uyarınca Kare yapı, MSF
Nominal çalışma gerilimi AC	230 V
Aşırı gerilim dayanımı	4 kV
Topraklama bağlantısı	Temin edilebilir
Nominal güç, ışıklı conta	0,33 W
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-25 ... 85 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kirlilik sınıfı	3
Malzeme, muhafaza	TPE-U(PU)
Renk	saydam