



# Pnömatik aktüatörlü küresel vana

## VZBA-11/4"-GGG-63-32L-F0405-V4V4T-PS53-R-90-4-C

Ürün numarası: 1915548

FESTO

3/2 yollu, flanş delik dizisi F0405, vida dişi EN 10226-1.



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	3-yollu küresel vana L deliği
Tetikleme şekli	pnömatik
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Proses valfinin bağlantısı	Rp1 1/4
Anahtarlama konum göstergesi	Kanal yönü = akış yönü
Nominal çap DN	32
Çalışma basıncı	6 ... 8,4 bar
Proses valfinin nominal basıncı	63
Ortam	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-] Asal gazlar Su (su buharı yok) Nötr sıvılar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 200 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Debi Kv Tip L	19,6 m <sup>3</sup> /h
Maks. yüzey sıcaklığı düzeni	TX
Patlama grubu düzeni	IIC, IIIC
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Gövde için malzeme numarası	1.4408
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	PTFE PTFE takviyeli
Malzeme, bilya	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Bilya için malzeme numarası	1.4408
Malzeme, mil	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Şaft için malzeme numarası	1.4401
Ürün ağırlığı	6.070 g
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma