


Yataklama ünitesi FEN-20- -GF

Ürün numarası: 19169

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	20
Strok	2 mm...250 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Kayar yatak
Tasarım	Kılavuz
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Yer değiştirme kuvveti	15 N
10 mm strok başına hareketli kütle ek yük	12 Gram
0 mm strokta temel ağırlık	873 Gram
10 mm strok başına ek ağırlık	12 Gram
0 mm strokta hareketli kütle için ağırlık merkezi	42 mm
10 mm strok başına hareketli kütle için ağırlık merkezi için ek payı	4.7 mm
Montaj türü	dişi diş ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kılavuz elemanı malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Boyunduruk plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize