



Basınçlı hava deposu VZS-20-B

Ürün numarası: 192161

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Hacim	20 l
Montaj pozisyonu	Aşağıya doğru su tahliyesi
Uygun olduğu standart	EN 286-1
Mpa işletim basıncı	-0,095 ... 1,6 MPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 16 bar -13,775 ... 232 psi
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	basınç tanklarının EU yönetmeliğine uygun
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-::-] Nitrojen
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 100 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 100 °C
Maks. sıkma torku, bağlantı dişi	130 Nm
Maks. sıkma torku, su tahliye	27 Nm
Ürün ağırlığı	9.000 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Su boşatma bağlantısı	G3/8
Pnömatik bağlantı	G1
Malzeme, basınçlı hava deposu	çelik, toz kaplı