

# Düzlemsel gantry EXCH-40-

Ürün numarası: 1923050

FESTO



Temsili örnek

## Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Büyükklük	40
Montaj pozisyonu	dikey Yatay
Tasarım yapısı	Lineer handling sistemi
Çalışma basıncı	$\leq 8$ bar
Maks. yatay hızlanma	50 m/s <sup>2</sup>
Maks. dikey hızlanma	30 m/s <sup>2</sup>
Maks. yatay hız	5 m/s
Maks. dikey hız	4 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	$\pm 0,1$ mm
Anahtarlama zamanı	100 %
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	Makine ekipmanlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Makineler için UK talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 90 % yoğunlaşmayan
Ses basıncı seviyesi	74 dB(A)
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	10 ... 50 °C
Maksimum dinamik tepkide nominal yük	4 kg
Bağlantı şekli	Montaj kiti ile Ayarlama kiti ile Kanal somunlarıyla
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun