

# Filtre regülasyon valfi LFR-1/2-D-5M-O-DI-MAXI



Ürün numarası: 192371

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Metal koruma kavanozlu, manometresiz, filtreleme hassasiyeti 5 µm.  
Manuel su boşaltmalı. Direkt kumandalı regülatör ile.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                           | Değer  |
|-----------------------------------|--|
| Büyüklük                          | Maxi   |
| Seri                              | D  |
| Tetikleme güvenliği               | Kilitli döner düğme  |
| Montaj pozisyonu                  | dikey +/- 5°   |
| Filtreleme derecesi               | 5 µm   |
| Su boşaltma                       | manuel, döner  |
| Tasarım yapısı                    | Manometresiz filtre-regülatör                                |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı         | 43 cm <sup>3</sup>   |
| Kavanoz koruması                  | Metal korumalı kavanoz                                       |
| Basınç göstergesi                 | G1/4 için hazırlanmış  |
| Çalışma basıncı                   | 1 ... 16 bar   |
| Basınç ayar aralığı               | 0,5 ... 12 bar   |
| Max. Basınç histeresis değeri     | 0,4 bar  |
| Standart nominal debi             | 4.000 l/min  |
| Kullanım havası                   | ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:::9]<br>Asal gazlar |
| PWIS uygunluğu                    | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Depolama sıcaklığı                | -10 ... 60 °C  |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4]<br>Asal gazlar  |
| Kullanım havası sıcaklığı         | -10 ... 60 °C  |
| Çevre sıcaklığı                   | -10 ... 60 °C  |
| Ürün ağırlığı                     | 1.600 g  |
| Bağlantı şekli                    | Hat döşeme   |
| Pnömatik bağlantı 1               | G1/2   |
| Pnömatik bağlantı 2               | G1/2   |
| Malzeme hakkında not              | RoHS'a uygun   |
| Malzeme, muhafaza                 | Çinko pres döküm   |
| Malzeme, çanak                    | PC   |