


Filtre-Regülatör Filtre Basınç kontrol valfi LFR-1-D-7-O-DI-MAXI

Ürün numarası: 192385

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Maksi
Seri	D
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	40 µm
Su tahliye	elle dönen
Tasarım	Manometresiz filtre regülatörü
Maks. yoğuşma miktarı	43 cm ³
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Basınç göstergesi	G1/4 hazırlandı
Çalışma basıncı	1 Bar...16 Bar
Basınç kontrol aralığı	0.5 Bar...7 Bar
Maks. basınç histerezi	0.4 Bar
Standart anma debisi	7800 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010' [-:9:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:8:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	1600 Gram
Montaj türü	Hat kurulumu
Pnömatik bağlantı 1	G1
Pnömatik bağlantı 2	G1
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	PC