


# Filtre-Regülatör Filtre Basınç kontrol valfi LFR-1-D-5M-O-DI-MAXI-A

Ürün numarası: 192401

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                     | Değer                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Boyut                       | Maksi                                                        |
| Seri                        | D                                                            |
| Çalıştırma emniyeti         | Kilitli döner düğme                                          |
| Montaj konumu               | dikey +/- 5 °                                                |
| Filtre hassasiyeti          | 5 µm                                                         |
| Su tahliye                  | tam otomatik                                                 |
| Tasarım                     | Manometresiz filtre regülatörü                               |
| Maks. yoğuşma miktarı       | 43 cm <sup>3</sup>                                           |
| Kabuk koruması              | Metal koruyucu kafes                                         |
| Basınç göstergesi           | G1/4 hazırlandı                                              |
| Çalışma basıncı             | 2 Bar...12 Bar                                               |
| Basınç kontrol aralığı      | 0.5 Bar...12 Bar                                             |
| Maks. basınç histerezi      | 0.4 Bar                                                      |
| Standart anma debisi        | 6000 l/min                                                   |
| İşletim ortamı              | ISO 8573-1:2010 [7:9:-] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar |
| LABS uygunluğu              | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Depolama sıcaklığı          | -10 °C...60 °C                                               |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar |
| Akışkan sıcaklığı           | 5 °C...60 °C                                                 |
| Ortam sıcaklığı             | 5 °C...60 °C                                                 |
| Ürün ağırlığı               | 1600 Gram                                                    |
| Montaj türü                 | Hat kurulumu                                                 |
| Pnömatik bağlantı 1         | G1                                                           |
| Pnömatik bağlantı 2         | G1                                                           |
| Malzeme hakkında not        | RoHS uyumlu                                                  |
| Gövde malzemesi             | Çinko pres döküm                                             |
| Kabuk malzemesi             | PC                                                           |