

# Şartlandırıcı FRC-3/4-D-DI-MAXI-A

Ürün numarası: 192428

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın



Filtre-regülatör-yağlayıcı kombinasyonu, 40 µm filtre, metal korumalı kavanoz.

Otomatik su boşaltmalı. Manometreli. Direkt kumandalı regülatör ile.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                       | Değer   |
|-------------------------------|---|
| Büyüklük                      | Maxi  |
| Seri                          | D   |
| Tetikleme güvenliği           | Kilitli döner düğme   |
| Montaj pozisyonu              | dikey +/- 5°  |
| Su boşaltma                   | tam otomatik  |
| Tasarım yapısı                | Manometreli filtre-regülatör<br>oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı     | 43 cm <sup>3</sup>  |
| Filtrasyon derecesi           | 40 µm   |
| Kavanoz koruması              | Metal korumalı kavanoz  |
| Basınç göstergesi             | Manometreli   |
| Çalışma basıncı               | 2 ... 12 bar  |
| Basınç ayar aralığı           | 0,5 ... 12 bar  |
| Max. Basınç histeresis değeri | 0,4 bar   |
| Standart nominal debi         | 3.800 l/min   |
| Kullanım havası               | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-::-]                           |
| Kullanım havası sıcaklığı     | -10 ... 60 °C   |
| Çevre sıcaklığı               | -10 ... 60 °C   |
| Ürün ağırlığı                 | 2.600 g   |
| Bağlantı şekli                | Hat döşeme  |
| Pnömatik bağlantı 1           | G3/4  |
| Pnömatik bağlantı 2           | G3/4  |
| Malzeme, muhafaza             | Çinko pres döküm  |
| Malzeme, çanak                | PC  |