


# Şartlandırıcı Ünitesi FRC-1/4-D-7-O-MIDI

Ürün numarası: 192633

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer   |
|---------------------------------------|---|
| Boyut                                 | Midi  |
| Seri                                  | D   |
| Çalıştırma emniyeti                   | Kilitli döner düğme   |
| Montaj konumu                         | dikey +/- 5 °   |
| Su tahliye                            | elle dönen  |
| Tasarım                               | Manometresiz filtre regülatörü<br>Orantılı standart sis yağlayıcı |
| Maks. yoğuşma miktarı                 | 43 cm <sup>3</sup>  |
| Filtre hassasiyeti                    | 40 µm   |
| Kabuk koruması                        | Metal koruyucu kafes  |
| Basınç göstergesi                     | G1/4 hazırlandı   |
| Çalışma basıncı                       | 1 Bar...16 Bar  |
| Basınç kontrol aralığı                | 0.5 Bar...7 Bar   |
| Maks. basınç histerezi                | 0.2 Bar   |
| Standart anma debisi                  | 1700 l/min  |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010' [-:9:-] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar     |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                    |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı           | ISO 8573-1:2010 [7:8:-] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar      |
| Akışkan sıcaklığı                     | -10 °C...60 °C  |
| Ortam sıcaklığı                       | -10 °C...60 °C  |
| Ürün ağırlığı                         | 1440 Gram   |
| Montaj türü                           | Hat kurulumu<br>aksesuarlarla                                     |
| Pnömatik bağlantı 1                   | G1/4  |
| Pnömatik bağlantı 2                   | G1/4  |
| Malzeme hakkında not                  | RoHS uyumlu   |
| Gövde malzemesi                       | Çinko pres döküm  |
| Kabuk malzemesi                       | PC  |