

Şartlandırıcı FRC-1/4-D-7-O-MIDI-A

Ürün numarası: 192643



Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Filtre-regülatör-yağlayıcı kombinasyonu, max. çıkış basıncı 7 bar, 40 µm filtre, metal korumalı kavanoz.

Otomatik su boşaltmalı. Manometresiz.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	Midi
Seri	D
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Manometresiz filtre-regülatör oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	43 cm ³
Filttrasyon derecesi	40 µm
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Basınç göstergesi	G1/4 için hazırlanmış
Çalışma basıncı	2 ... 12 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 7 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,2 bar
Standart nominal debi	1.700 l/min
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:9:-] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:8:-] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	1.440 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Malzeme, çanak	PC