

# Şartlandırıcı FRC-3/4-D-5M-O-MAXI-A

Ürün numarası: 192668



Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Filtre-regülatör-yağlayıcı kombinasyonu, 5 µm filtre, metal korumalı kavanoz.

Otomatik su boşaltmalı. Manometresiz.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Büyüklik                                 | Maxi   |
| Seri                                     | D  |
| Tetikleme güvenliği                      | Kilitli döner düğme  |
| Montaj pozisyonu                         | dikey +/- 5°   |
| Su boşaltma                              | tam otomatik   |
| Tasarım yapısı                           | Manometresiz filtre-regülatör<br>oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı                | 80 cm <sup>3</sup>   |
| Filttrasyon derecesi                     | 5 µm   |
| Kavanoz koruması                         | Metal korumalı kavanoz   |
| Basınç göstergesi                        | G1/4 için hazırlanmış  |
| Çalışma basıncı                          | 2 ... 12 bar   |
| Basınç ayar aralığı                      | 0,5 ... 12 bar   |
| Max. Basınç histeresis değeri            | 0,4 bar  |
| Standart nominal debi                    | 7.000 l/min  |
| Kullanım havası                          | ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:9:-]<br>Asal gazlar           |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)               |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı        | ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:-]<br>Asal gazlar           |
| Kullanım havası sıcaklığı                | -10 ... 60 °C  |
| Çevre sıcaklığı                          | -10 ... 60 °C  |
| Ürün ağırlığı                            | 2.390 g  |
| Bağlantı şekli                           | Hat döşeme<br>Aksesuarlı   |
| Pnömatik bağlantı 1                      | G3/4   |
| Pnömatik bağlantı 2                      | G3/4   |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun   |
| Malzeme, muhafaza                        | Çinko pres döküm   |
| Malzeme, çanak                           | PC   |