



# Çek valf VBNF-LBA-G14-Q8

Ürün numarası: 1927027

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	pilot uyarılı çek valf fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-8
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pilot hava bağlantısı 21	QS-8
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Çalışma basıncı	0,2 ... 10 bar
Pilot basıncı	2 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	PBT
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Uyarı tipi, kontrollü çek valf fonksiyonu	pnömatik
Manüel egsoz fonksiyonu	İtme
Dönme kabiliyeti	360° / sürekli dönmeye izin verilmez
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	0,2 ... 10 bar
Standart nominal debi miktarı 1 -> 2 6'dan 0 bar'a kadar	1.100 l/min
Standart nominal debi miktarı 1 -> 2 6'dan 5 bar'a kadar	620 l/min
Kapama süresi	11 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	8 ms
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Nominal sıkma torku	10 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Ürün ağırlığı	65,6 g
Malzeme, kapak	ES-BE
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	PBT
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, içi boş vida	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sökme halkası	POM