


# Soket

## MSSD-EB-S-M14

Ürün numarası: 192745

FESTO

[Elektriksel kırlangıç kuyruğu bağlantısı ile](#)



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı frekansı	10
Bağlantı şekli	Merkezi M2,5 vida ile bobinli valf üzerine
Montaj pozisyonu	İstenildiği gibi
Ürün ağırlığı	17 g
Elektriksel bağlantı	4-pinli Soket Bağlantı şeması Şekil C, EN 175301-803 uyarınca
Kablo çapı	4 ... 6 mm
İletken- ve nominal kesit	0,25 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Koruma sınıfı	IP67 IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-25 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza	PA
Renkli gövde	Siyah