

Soket MSSD-C-S-M16

Ürün numarası: 192748

FESTO

[Elektriksel kırlangıç kuyruğu bağlantısı ile](#)



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı frekansı	10
Bağlantı şekli	Merkezi M3 vida ile bobinli valf üzerine
Montaj pozisyonu	İstenildiği gibi
Ürün ağırlığı	38 g
Elektriksel bağlantı	4-pinli Soket Bağlantı şeması Şekil A, EN 175301-803'e göre
Kablo çapı	5,5 ... 8 mm
İletken- ve nominal kesit	0,5 ... 1 mm ²
Koruma sınıfı	IP67 IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-25 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza	PA
Renkli gövde	Siyah