


# Stop elemanı YSRWJ-8-14-A

Ürün numarası: 192966  
Üretimden kalkacak ürün

[HMPL doğrusal modül için.](#)

[İmalattan kalkan tip. 2024'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	8
Strok	14 mm
Yastıklama	kendinden ayarlı Yumuak karakteristik
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Hassas ayar	0,03 mm
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Max. Darbe hızı	3 m/s
Geriye dönme süresi kısa	$\leq 0,2$ s
Geriye dönme süresi uzun	$< 1$ s
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Yastıklama boyu	14 mm
Max. Dayama kuvveti	500 N
Strok başına max.enerji emme değeri	3 J
Saat başına max.enerji emme değeri	21.000 J
Max. Geriye kalan enerji	0,02 J
Geriye döme kuvveti	3,5 N
Ürün ağırlığı	110 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Pirinç Nikel kaplı
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı çelik