


Stop elemanı YSRWJ-5-8-A

Ürün numarası: 192968
Üretimden kalkacak ürün

HMPL doğrusal modül için.
İmalattan kalkan tip. 2024'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için
destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	5
Strok	8 mm
Yastıklama	kendinden ayarlı Yumuak karakteristik
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Hassas ayar	0,03 mm
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Max. Darbe hızı	2 m/s
Geriye dönme süresi kısa	$\leq 0,2$ s
Geriye dönme süresi uzun	< 1 s
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Yastıklama boyu	8 mm
Max. Dayama kuvveti	200 N
Strok başına max.enerji emme değeri	1 J
Saat başına max.enerji emme değeri	10.000 J
Max. Geriye kalan enerji	0,01 J
Geriye döme kuvveti	1 N
Ürün ağırlığı	45 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Pirinç Nikel kaplı
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı çelik