


Bağlantı kablosu KMP4-25P-10-PVC

Ürün numarası: 193017

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--------------------------------------|
| Standarda dayalı | DIN 41652 |
| Kablo tanımlaması | Aksesuarlı |
| Bağlantı frekansı | 50 |
| Ürün ağırlığı | 1.657 g |
| Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon | Saha cihazı tarafı |
| Elektriksel bağlantı 1, tasarım | Köşeli |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi | Soket |
| Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı | Açılı |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi | Sub-D |
| Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı | 25 |
| Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı | 25 |
| Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi | 2x Cıvata M3 |
| Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon | Kontrolör tarafı |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi | Kablo |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi | Açık uç |
| Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı | 25 |
| Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı | 25 |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 0 ... 30 V |
| Nominal çalışma gerilimi DC | 24 V |
| 40°C'de kabul edilebilir akım yükü | 3 A |
| Aşırı gerilim dayanımı | 1 kV |
| Kablo uzunluğu | 10 m |
| Kablo özelliği | Suitable for energy chains |
| Kablo test koşulları | Test koşulları talep üzerine verilir |
| Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı | ≥ 33 mm |
| Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı | ≥ 55 mm |
| Kablo çapı | 10,4 mm |
| Kablo çapındaki tolerans | ± 0,5 mm |
| Kablo yapısı | 25x0,25 |
| İletken- ve nominal kesit | 0,25 mm ² |
| Damar sonları | Açıkça kesilir |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Koruma sınıfı hakkında açıklama | monte edilmiş durumda |
| Çevre sıcaklığı | -40 ... 70 °C |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı | -5 ... 70 °C |
| Depolama sıcaklığı | -25 ... 75 °C |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | EU-RoHS-RL uyarınca |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | UK RoHS talimatlarına göre |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Malzeme, kablo kılıfı | PVC |
| Kablo gövdesinin rengi | gri |
| Malzeme, muhafaza | PA |
| Renkli gövde | Siyah |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, sıkma bağlantılar | Altın kaplı bakır alaşım |