

# Plastik hortum PLN-6X1-NT

Ürün numarası: 193404

FESTO

Kimyasal maddelere ve hidrolize dayanıklı.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	6 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	32 mm
İç çap	4 mm
Min. Bükme radyusu	11 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Çalışma basıncı açıklaması	Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Müsaade edilebilirlik	TÜV
Sertifika yayınlayan bölüm	B 013277 0506 00
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Su (sıvı, buzsuz)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Temizlik seviyesi	Bu ürün statik bir nesnedir; doğru kullanıldığında aktif partikül oluşumu mümkün değildir. Ürünü temiz oda ortamında kullanmadan önce temizleyin ve doğru kurulduğundan emin olun.
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-30 ... 80 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,0147 kg/m
Pnömatik bağlantı	Geçmeli bağlantı dış çapı 6 mm için somunlu çengel konnektör iç çapı 4 mm için çengel konnektör iç çapı 4 mm için
Renk	şeffaf
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, hortum	PE