


Otomatik T rakoru

QST-F-G1/4-6

Ürün numarası: 193431

FESTO

360° dönebilir, dışı altıgen erkek dış.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	5 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Operating pressure complete temperature range	-0,95 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3
Gıda güvenliği	Üretici beyanına göre
Çevre sıcaklığı	0 ... 150 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Max. Sıkma torku	15 Nm
Ürün ağırlığı	32 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	Dış çap 6 mm hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	Pirinç Krom ve nikel kaplı
Dış sızdırmazlığı için malzeme bilgisi	FPM
Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi	FPM