



Vakum jeneratörü VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2

Ürün numarası: 193479

FESTO

Standart, yüksek vakum, genişlik 14 mm, geçmeli konnektörlü T-şeklinde



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik, nozul	0,7 mm
Valf dilimi genişliği	14 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ejektörün karakteristiği	Yüksek vakum Standart
Tasarım yapısı	T-Formlu
Maks. emiş için çalışma basıncı	2,1 bar
Çalışma basıncı	1 ... 8 bar
Maks. vakum için çalışma basıncı	4,7 bar
Max. Vakum	88 %
Nominal çalışma basıncı	6 bar
Atmosfere göre maks. emiş	16 l/min
Nominal çalışma basıncında hava besleme zamanı	1,9 s
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	0,5 Nm
Ürün ağırlığı	22 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	QS-6
Pnömatik bağlantı 3	QS-6
Vakum bağlantısı	QS-6
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, alıcı nozül	POM
Malzeme, muhafaza	POM-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, verici nozül	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, rakor	Pirinç Nikel kaplı